

SPRĘŻYNY GAZOWE DO TŁOCZNIKÓW Z NANOTECHNOLOGIĄ

NITROGEN GAS SPRINGS FOR DIES
NANO TECHNOLOGY SERIES



Sprężyny gazowe Bordignon HP



PATENTS PENDING

Możliwe mocowania

(zobacz także

Akcesoria do sprężyn gazowych str. E1)

Fixing possibilities

(see also "Accessories for nitrogen gas springs for dies" on page E1)



MICX

Seria MICX zastępuje poprzednią serię MIC.

Średnica 25 mm, sprężyny gotowe do użycia, naładowane w pięciu różnych siłach początkowych: 50 daN, 100 daN, 150 daN, 200 daN and 300 daN.

NOWOŚĆ: ulepszone o nową nanotechnologię WIPERTECH i NANOTECH2.

SAMOSMARNE dla milionów cykli dzięki zastosowanym nanotechnologiom (patent pending).

ZABEZPIECZONE PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI dzięki pierścieniowi zgarniającemu WIPERTECH

NOWE MODELE DOSTARCZANE BĘDĄ W MOMENCIE WYPRZEDANIA STARYCH MODELI.

MICX series replaces the previous MIC series.

Diameter 25 mm, ready-to-use gas springs, charged at five different standard initial forces: 50 daN, 100 daN, 150 daN, 200 daN and 300 daN.


WHAT'S NEW: upgraded with the new WIPERTECH and NANOTECH2 nano-technologies.

SELF-LUBRICATED for millions of working cycles thanks to the nano-technologies (patent pending).


PROTECTED AGAINST CONTAMINANTS with WIPERTECH protective wiper ring.

THE NEW MODELS WILL BE SUPPLIED ONLY WHEN THE OLD ONES ARE OUT OF STOCK.

MICX



Podstawa sprężyny gazowej Gas Spring base



JAK ZAMÓWIĆ

HOW TO ORDER

ilość. 8 szt. MICX25-50-F150
 ilość. 8 sprężyny gazowe
 serie MICX, D = 25 mm,
 długość skoku= 50 mm,
 siła początkowa = 150 daN.

8 pcs. MICX25-50-F150
 N^o 8 nitrogen gas springs
 series MICX, D = 25 mm,
 stroke length = 50 mm,
 initial force = 150 daN

UWAGI TECHNICZNE

Ważne: instrukcja obsługi oraz maksymalna ilość skoków na minutę na stronie C8-C15.
 Akcesoria i pozostałe mocowania sprawdź na stronie E1.

Modele MIC zostają zastąpione przez modele MICX.

TECHNICAL NOTES

Important use instructions and maximum number of cycles per minute on pages C8-C15.
 For accessories and other mountings, see page E1.

The MIC models are replaceable with the MICX models.

Siła końcowa (siła przy pełnym skoku)=siła początkowa x R (^e) Final force (force at full stroke) = Initial force x R

MODEL MODEL	MAX SKOK mm MAX STROKE mm	L mm	N mm	...F50 bar daN	...F100 bar daN	...F150 bar daN	...F200 bar daN	...F300 bar daN	R (* ^e)					
MICX25-10- ...	10	50	60						1.5					
15- ...	15	55	70						1.7					
25- ...	25	65	90	32	50	65	100	97	150	130	200	195	300	1.7
38- ...	38	78	116						1.8					
50- ...	50	90	140						1.9					
80- ...	80	120	200						1.9					